

ANALIZADOR DE HUMEDAD DE LA SERIE - BELLMOIANA-0002



Características del Analizador de Humedad:

- LCD con luz de fondo
- Calentamiento por luz halógena
- Rango de temperatura de calentamiento: 40°C-199°C
- Porcentaje de contenido de humedad: Porcentaje de residuo seco
- 15sets de almacenamiento de datos y ajuste del programa

SKU: B-01-19-52-03-0002 | **Categorías:** [Balanzas Belltronic plus](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del Analizador de Humedad:

- LCD con luz de fondo
- Calentamiento por luz halógena
- Rango de temperatura de calentamiento: 40°C-199°C
- Porcentaje de contenido de humedad: Porcentaje de residuo seco
- 15sets de almacenamiento de datos y ajuste del programa

Especificaciones Técnicas:

Modelo	BellMoiAna-0002	BellMoiAna-0001	BellMoiAna-B110-2	BellMoiAna-B110-1H	BellMoiAna-B110-1L
Código SKU	B-01-19-52-03-0002	B-01-19-52-03-0001			
Alcance(g)	110g	110g	110g	110g	110g
Legibilidad(g)	0.01g	0.005g	0.002g	0.001g	0.001g
Temp. de funcionamiento			5°C-35°C		
Funcionamiento					
Pantalla			LCD		
Calibración			External		
Tamaño del plato(mm)			Φ90mm		
Dimensiones (An*L*Al)			200*180*380mm		
Peso (Kg)			5.8kg		
Fuente de calor			Halogen lamp		
Temp. Sensor			PT-100		
Rango temp. Rango			40°C-199°C		
Temp. Resolución			1°C		
Rango de humedad	0.0%-100%			0.00%-100%	
Lectura de humedad	0.001			0.01%	
Rango de residuo seco			100.00%-0.00%		
Legibilidad residual seca	0.20%	0.10%	0.04%	0.01%	
ATRO			100%-999%		
ATRO			0%-999%		
Ajuste de temperatura			40°C-199°C by 1°C step		
Ajuste de tiempo			1-99min by 1s step		
Autostop			0.1%-9.9% within 1 min		
Almacenamiento de datos			15		

Modelo	BellMoiAna-0002	BellMoiAna-0001	BellMoiAna-B110-2	BellMoiAna-B110-1H	BellMoiAna-B110-1L
Calentador	220V+15%50Hz / 115V+15% 60Hz 400W				
Interfaz	R232				
Balanza	External power supply, Output: 9V, Input: 220V+15%50Hz				

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO