

ANALIZADOR DE HUMEDAD HALÓGENO 5MG BELL-ANALIZHUMHAL-5



- Calefacción por luz halógena
- Cámara de acero inoxidable
- Temperatura y tiempo regulables
- El porcentaje de humedad
- El porcentaje de residuo seco
- LCD con luz de fondo
- Almacenamiento del histórico

SKU: B-01-29-0203-0202 | **Categorías:** [Balanzas Belltronic plus](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Bell-AnalizHumHal-10 | Bell-AnalizHumHal-5 | Bell-AnalizHumHal-2 | Bell-AnalizHumHal-1 | Bell-AnalizHumHal-1T |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código SKU | B-01-29-0203-0201 | B-01-29-0203-0202 | B-01-29-0203-0203 | B-01-29-0203-0204 | B-01-29-0203-0205 |
| Capacidad (g) | 110 g/10 mg | 110 g/5 mg | 110g/2mg | 110 g/1 mg | 110 g/1 mg |
| Sensor | Célula de carga | | | Célula de carga | |
| Tamaño de la cacerola | Ø90mm | | | | |
| capacidad de lectura | 10 mg | 5 mg | 2 mg | 1 mg | 1 mg |
| temperatura de operación rango | 5-35 °C | | | | |
| Fuente de calor | LÁMPARA HALÓGENA-1 | | | LÁMPARA HALÓGENA-2 | |
| Sensor de temperatura | PT-100 | | | | |
| rango de temperatura | 40-199 °C | | | | |
| paso temporal | 1°C | | | | |
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% | | | | |
| Legibilidad de la humedad | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0.01% | 0.01% |
| Gama seca | 100,00%-0,00% | | | 100,00%-0,00% | |
| legibilidad en seco | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0.01% | 0.01% |
| ATRO | 100%...999% | | | 100%...999% | |
| ATRO | 0%...999% | | | 0%...999% | |
| Número de almacenamiento | 15 | | | 20 | |
| Tamaño de embalaje | 490*360*350mm | | | | |
| peso g | 7,5 kg | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO