

ANEMÓMETRO DE BOLSILLO TM-741



- paleta de plástico de 30mm 6.
- Respuesta de aire ligero 0.4m/s.
- Función de cálculo de flujo de aire.

SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación

TM-741 es un modelo de bajo costo y tamaño de bolsillo, mide la velocidad y la temperatura del aire, e ideal para mediciones puntuales.

Funciones

- paleta de plástico de 30mm 6.
- Respuesta de aire ligero 0.4m/s.
- Función de cálculo de flujo de aire.
- Max/Min/Avg y retención de datos.
- Apagado automático con función de desactivación.

Características técnicas

Codigo del Producto	TM-741
Pantalla	LCD dual con lecturas máximas es 9999 y 999
Frecuencia de muestreo	1 muestra por segundo
Fuente de alimentación	2 baterías 1.5V AAA MN2400 LR03 AM4
Duración de la batería	50 horas durante el uso consecutivo
Peso	80g (excluyendo la batería).
Dimensiones	135 × 48 × 23 mm (L × W × H).
Accesorios	Manual de usuario, batería y estuche de transporte.

Especificaciones eléctricas

		Temperatura	
Unidad	Gama	Resolución	Exactitud
°C	-20 ~ 50	0.1	±1°C
°F	-4 ~ 122	0.1	±.8°F
Velocidad			
Unidad	Gama	Resolución	Accuracy
m/s	0.4 ~ 25	0.1	±2%+0,2
Km/h (km/h)	1.5 ~ 90	0.1	±2%+0,8
mph	0.9 ~ 55	0.1	±2%+0,4
Nudos(kts)	0.8 ~ 48	0.1	±2%+0,4
ft/min(fpm)	79 ~ 4921	1	±2%+40

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO