

APAFOR 120

LIGHT DRILLING RIGS



CHASIS E INSTRUMENTOS

- Armazón de hierro mecánicamente soldado con tren fijo de anchura 75 cm.
- Control inalámbrico de movimiento
- Barrena con pivote giratorio de inyección integrada
- Controles hidráulicos proporcionales
- Abrazadera hidráulica de 4 toneladas
- Iluminación para trabajos nocturnos
- Enganche para remolque
- Encendedor de cigarrillo integrado y extintor

DESEMPEÑO

- Motor diesel LOMBARDI 20 HP
- Torque máximo: 140 daNm
- Velocidad de rotación: 0 a 80 RPM
- Golpe útil: 1,32 m
- Fuerza de inercia: 1000 daN

APLICACIONES

- Barrenado e inyección rotativa
- Perforación de suelo profundo
- Ensayos presiométricos y micropilotes de bajo nivel freático

MECÁNICA

- Motor diesel LOMBARDI 20 HP

SKU: N / A | **Categorías:** [APAFOR 120](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Plataforma compactísima ideal para terrenos de acceso complicado por su fácil movilidad. Proporción peso-potencia atractiva.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO