

## APAFOR 200

### LIGHT DRILLING RIGS



#### CHASIS E INSTRUMENTOS

- Armazón de aluminio con cuatro manijas para transportarse
- Cuatro ejes de estabilizadores de acero
- Brazos de hierro ajustable para perforación inclinada

#### DESEMPEÑO

- Velocidad de rotación de 0 a 360 RPM.
- \*Mejora opcional: 0 a 480 RPM.
- Torque máximo de 127 daN m.
- Fuerza de inercia de 1200 daN.
- \*Otras capacidades disponibles a solicitud.

#### APLICACIONES

- Barrenado, punta rotatoria y pruebas DTH.
- Ensayo de nucleo superficiales en pequeños diámetros.

#### MECÁNICA

- Motor de gasolina VANGUARD 16 HP o de diesel 19HP

**SKU:** N / A | **Categorías:** [APAFOR 200](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Plataforma de perforación portátil, ultra ligero, transportable y desarmable para espacios de acceso complicado o cerrados. Proporción atractiva peso-potencia. Vertical e inclinado a 45°

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO