

APAFOR 450 MP

COMPACT DRILLING RIGS



CHASIS E INSTRUMENTOS

- Armazón de hierro mecánicamente soldado, montado sobre una oruga de 110 cm
- Adecuador para registro de perforación
- Controles hidráulicos proporcionales
- Cuatro ejes de estabilización hidráulica
- Veloz torno de perforación en la cabeza giratoria

DESEMPEÑO

- Torque máximo ajustable de 0 a 306 daNm
- Velocidad de rotación variable de 0 a 205 daNm
- Fuerza de inercia de 0 a 4000 daN

APLICACIONES

- Barrena de moción continua, perforación con percutor rotativo y DTH
- Pivote especial para cimentado, fuerte y robusto para pre

MECÁNICA

- Motor de diesel inaudible HATZ 48 HP

SKU: N / A | **Categorías:** [APAFOR 450 RS](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ideal para cimentación y anclaje. Atractiva proporción peso-potencia. Perforación vertical u oblicua en inclinación bidireccional a 15°

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO