

APAFOR 450 RS

COMPACT DRILLING RIGS



CHASIS E INSTRUMENTOS

- Armazón de hierro soldado mecánicamente, montado sobre una oruga fija de 140 cm.
- Cuatro ejes de estabilización hidráulica
- Control inalámbrico de movimiento
- Bomba a presión (diferentes opciones a solicitud)

DESEMPEÑO

- Velocidad de rotación de 0 a 495 rpm (HATZ); de 0 a 470 rpm (Deutz)
- Torque máximo de 200 daNm
- Fuerza de inercia de 1900 daN
- Velocidad de movimiento de 0 a 4,6 km/h
- Otras características a solicitud

APLICACIONES

- Corazonamiento convencional o de guaya
- Perforación con barrena, cabeza rotativa y martillo DTH
- Percutor
- Cimentación con micropilotes
- Prueba de filtración DPSH/SPT (opcionales)

MECÁNICA

- Motor diesel HATZ inaudible 46 HP; Motor DEUTZ 62 HP

ACOPIO DE DATOS

- ExploFOR
- ApaDYN

SKU: N / A | **Categorías:** [APAFOR 450 RS](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Plataforma versátil, simple y robusta. Atractiva proporción peso-potencia. Centro de gravedad disminuido para estabilidad en zonas complicadas.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO