

APAFOR 50



CHASIS: Armazón soldado mecánicamente montado sobre llantas. Interface display con contador de golpes

DESEMPEÑO: Percutor de peso variable entre 10, 30, 50 y 63.5 kg. Caída de entre 50 & 70 cm

APLICACIONES: Prueba de núcleo. Sondeo a percusión

MECÁNICA: Motor HONDA tipo GX 100

SKU: N / A | **Categorías:** [APAFOR 50](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muy compacto, fácilmente transportable por su columna retráctil. Total autonomía por su motor térmico. Establemente erguido garantizado por sus ejes estriados

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO