

## APARATO AUTOMÁTICO DE PERMEABILIDAD AL AIRE BLAINE



El Aparato automático de permeabilidad al aire Blaine se utiliza para determinar el tamaño de partícula de los materiales en polvo como el cemento Portland y la cal en términos de su superficie específica de acuerdo con la técnica Blaine.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [caminos y carreteras](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	B010308030801	Nombre del producto: Arena de calibración, 2 x 100 ml
	B010308030101	Dimensiones(cm): 50x40x45 Peso (kg): 15 Fuente de alimentación: 220 V, 50-60 Hz, 1 ph
	B010308030201	Nombre del producto: Manómetro de vidrio con tubo en U
	B010308030301	Nombre del producto: Celda de acero inoxidable
	B010308030401	Nombre del producto: Llenado de aceite, 1 botella

**Imagen****SKU****Descripción**

B010308030501 Nombre del producto: Papel de filtro, paquete de 500



B010308030601 Nombre del producto: Papel de filtro de polvo, paquete de 100



B010308030701 Nombre del producto: Manosear

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Aparato automático de permeabilidad al aire Blaine se utiliza para determinar el tamaño de partícula de los materiales en polvo como el cemento Portland y la cal en términos de su superficie específica de acuerdo con la técnica Blain.

El aparato de permeabilidad al aire automático Blaine controlado por microprocesador tiene una columna de manómetro que funciona con 1 o 2 celdas.

Después de ingresar las especificaciones de la muestra a la unidad de control, el dispositivo realiza la prueba automáticamente y publica los resultados en la impresora.

El dispositivo tiene una interfaz para una impresora generalmente comercialmente disponible.

Se suministra completo con manómetro de vidrio con tubo en U, 1 botella de aceite de relleno, discos de papel de filtro de 500 piezas, discos de papel de filtro de polvo de 100 piezas y un tamper.

### Especificaciones técnicas

Codiog de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
B-01-03-08-030101	Aparato automático de permeabilidad al aire Blaine	50x40x45	15	220 V, 50-60 Hz, 1ph

### Accesorios/ Repuestos

Codigo de producto	Nombre del producto
B-01-03-08-030201	Manómetro de vidrio con tubo en U
B-01-03-08-030301	Célula de acero inoxidable
B-01-03-08-030401	Aceite de relleno, 1 botella
B-01-03-08-030501	Papel de filtro, paquete de 500
B-01-03-08-030601	papel de filtro de polvo, paquete de 100
B-01-03-08-030701	Manipulador
B-01-03-08-030801	Arena de calibración, 2 x 100 ml

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO