

APARATO DE BIOSUCCIÓN LAFIL 100 (VERSIÓN ECOLÓGICA)



Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**
El sistema de succión de la serie 100 de Lafil integra fuentes de vacío, botella de desechos y kit de succión en un sistema. Ahorra 65% de espacio en el banco.
- **Ideal para operar en flujo laminar**
El tamaño compacto del sistema de succión de la serie Lafil 100 permite trabajar en flujo laminar. La cubierta de tela anti-UV es opcional.

SKU: N / A | **Categorías:** [Biosucción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**

El sistema de succión de la serie 100 de Lafil integra fuentes de vacío, botella de desechos y kit de succión en un sistema. Ahorra 65% de espacio en el banco.

- **Ideal para operar en flujo laminar**

El tamaño compacto del sistema de succión de la serie Lafil 100 permite trabajar en flujo laminar. La cubierta de tela anti-UV es opcional.

- **Seguro y conveniente**

(1) El diseño de plataforma tipo valla evita que la negligencia se vuelque sobre la botella de residuos.

(2) El filtro de jeringa evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

(3) El bastidor de almacenamiento proporciona una solución inteligente para el alojamiento de los adaptadores de succión. La cubierta h es opcional.

- **Función de control ecológico (Lafil 100eco)**

Lafil 100eco, que ahorra energía, dejará de funcionar cuando se logre el vacío máximo y volverá a funcionar cuando se vuelva a operar. El rendimiento de la bomba se puede optimizar completamente reduciendo el consumo de electricidad y manteniendo el lugar de trabajo en silencio.

* Lafil 100eco se apaga automáticamente a 480 mbar y se reinicia a 813 mbar.

Certificación internacional:

- Certificación CE

Aplicaciones:

- Aspiración de cultivo celular
- Aspiración de residuos de laboratorio

Especificación

- Potencia: DC12V, 0.5A
 - Máx. vacío: 480 mbar *
 - Máx. velocidad de flujo: 4.0 L / min
 - Velocidad de aspiración: 9 ml / seg.
 - Peso neto: 1.3 Kg
 - Dimensión (LxWxH) : 26.5 x 13 x 28 cm
- * Lafil 100eco se apaga automáticamente a 480 mbar y se reinicia a 813 mbar.

Material

- Caso : ABS
- Manija : POM
- Adaptador de punta de 1 canal / 8 canales con eyector : POM
- Tapa de succión GL45: PP

Información de pedido

- **197110-01** -Lafil 100eco, sistema de succión portátil con adaptador AC100 ~ 240V, enchufe de EE. UU.
- **197110-02** - Lafil 100eco, sistema de succión portátil con adaptador AC100 ~ 240V, enchufe de la UE
- **197100-10** - Botella de vacío de PP de 1000 ml

- **197000-60-500** Botella de vidrio de 500 ml con tapa de succión GL45

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO