

APARATO DE BIOSUCCIÓN LAFIL 100



Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**
El sistema de succión de la serie 100 de Lafil integra fuentes de vacío, botella de desechos y kit de succión en un sistema. Ahorra 65% de espacio en el banco.
- **Ideal para operar en flujo laminar**
El tamaño compacto del sistema de succión de la serie Lafil 100 permite trabajar en flujo laminar. La cubierta de tela anti-UV es opcional.

SKU: N / A | **Categorías:** [Biosucción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**

El sistema de succión de la serie 100 de Lafil integra fuentes de vacío, botella de desechos y kit de succión en un sistema. Ahorra 65% de espacio en el banco.

- **Ideal para operar en flujo laminar**

El tamaño compacto del sistema de succión de la serie Lafil 100 permite trabajar en flujo laminar. La cubierta de tela anti-UV es opcional.

- **Seguro y conveniente**

(1) El diseño de plataforma tipo valla evita que la negligencia se vuelque sobre la botella de residuos.

(2) El filtro de jeringa evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

(3) El bastidor de almacenamiento proporciona una solución inteligente para el alojamiento de los adaptadores de succión. La cubierta h es opcional.

- **Autoclavable**

Todos los accesorios suministrados están hechos de material POM disponible para autoclave.

Certificación internacional:

- Certificación CE

Aplicaciones:

- Aspiración de cultivo celular
- Aspiración de residuos de laboratorio

Especificación

- Potencia: DC12V, 0.5A
- Máx. vacío: 345 mbar
- Máx. velocidad de flujo: 4.0 L / min
- Velocidad de aspiración: 9 ml / seg.
- Peso neto: 1.3 Kg
- Dimensión (LxWxH) : 26.5 x 13 x 28 cm

Material

- Caso : ABS
- Manija : POM
- Adaptador de punta de 1 canal / 8 canales con eyector : POM
- Tapa de succión GL45: PP

Información de pedido

- **197100-01** -Lafil 100, sistema de succión portátil con adaptador AC100 ~ 240V, enchufe de EE. UU.
- **197100-02** - Lafil 100, sistema de succión portátil con adaptador AC100 ~ 240V, enchufe de la UE
- **197100-03** - Lafil 100, batería incorporada del sistema de succión portátil con adaptador AC100 ~ 240V, enchufe de EE. UU.
- **197100-10** - Botella de vacío de PP de 1000 ml
- **197000-60-500** - Botella de vidrio de 500 ml con tapa de succión GL45

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO