

## APARATO DE BIOSUCCIÓN LAFIL 200 - PLUS (VERSIÓN ECOLÓGICA)



### Características :

- **Todo en uno y ahorro de espacio**

Integra fuente de vacío con botella de residuos y kit de succión, ahorra 50% de espacio.

- **Gran volumen, ahorro de tiempo**

La botella de vacío de 4L PP es ideal para la aspiración del cultivo celular y para reducir el número de veces que se vacía la botella de desechos. (La botella de vidrio de laboratorio de 3.5L es opcional).

- **Operación segura**

(1) El conector de acoplamiento rápido ayuda a extraer la botella de vacío de forma rápida y fácil.

(2) El diseño de plataforma tipo valla evita que la negligencia se vuelque sobre la botella de residuos.

(3) La protección contra desbordamiento evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Biosucción](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características :

- **Todo en uno y ahorro de espacio**

Integra fuente de vacío con botella de residuos y kit de succión, ahorra 50% de espacio.

- **Gran volumen, ahorro de tiempo**

La botella de vacío de 4L PP es ideal para la aspiración del cultivo celular y para reducir el número de veces que se vacía la botella de desechos. (La botella de vidrio de laboratorio de 3.5L es opcional).

- **Operación segura**

(1) El conector de acoplamiento rápido ayuda a extraer la botella de vacío de forma rápida y fácil.

(2) El diseño de plataforma tipo valla evita que la negligencia se vuelque sobre la botella de residuos.

(3) La protección contra desbordamiento evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

- **Función de control ecológico (Lafil 200eco)**

Lafil 200eco, que ahorra energía, dejará de funcionar cuando alcance el vacío máximo y volverá a funcionar cuando vuelva a funcionar. El rendimiento de la bomba se puede optimizar completamente reduciendo el consumo de electricidad y manteniendo el lugar de trabajo en silencio.

- **Diseño de interruptor de bloqueo fácil de usar**

El mango ergonómico de BioDolphin y el interruptor de bloqueo de diseño amigable pueden mantener la succión continua sin presionar el botón todo el tiempo.

- **Expulsión de la punta con una sola mano**

El innovador diseño de expulsión de puntas permite la expulsión de puntas con una sola mano.

- **Cambio de ajuste rápido**

El acoplamiento de conexión rápida entre el accesorio y la manija puede reemplazar cualquier accesorio rápidamente.

- **Rack de almacenamiento multifuncional**

El estante de diseño exclusivo puede acomodar todos los accesorios en orden. Una bandeja de recolección de líquido incorporada puede recibir el goteo de residuos líquidos de los accesorios.

- **Autoclavable**

La botella de desechos y todas las piezas de montaje suministradas son autoclavables.

### Certificación :

- Certificación CE
- Certificación RoHS (Lafil 200eco)
- Clase de protección IP 41 (Lafil 200eco)

### Aplicaciones:

- Aspiración de cultivo celular
- Aspiración de residuos de laboratorio

### Especificación

- Potencia: DC12V, 1.5A
- Rango de vacío: 880 ~ 370 mbar
- Máx. caudal: 10 l / min
- Velocidad de aspiración: 17 ml / seg.
- Botella de residuos: botella de 4L PP / Botella de vidrio de laboratorio de 3.5L (opcional)
- Apagado automático: sí
- Nivel de ruido: 55 dB
- Peso neto (Lafil 200eco) : 2.3 Kg

- Dimensión (LxWxH) : 37,5 x 25,8 x 21,7 cm

**Material:**

- Lafil 200eco - ABS
  - Residuos de btoole - PP
  - Manija - POM
  - Adaptador de punta de 1 canal con eyector - POM
  - Adaptador de punta de 8 canales con eyector - POM
  - Adaptador de punta de 1 canal (150 mm) - POM
- 
- **197215-01 (02)** Lafil 200eco - Plus, sistema de succión con adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE)

**El sistema completo Lafil 200 - Plus incluye:**

- **197210-01 (02)** Unidad de succión Lafil 200eco con adaptador AC100 ~ 240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE)
- **199100-30** Mango
- **199100-75** Adaptador de punta de 1 canal con eyector
- **199100-50** Adaptador de punta de 8 canales con eyector
- **199100-76** Adaptador de punta de 1 canal (150 mm)
- **197200-53** Botella de residuos de PP de 4000 ml con conector de acoplamiento rápido
- **197000-60-3500** Botella de vidrio de laboratorio de 3500 ml con tapa de succión GL45
- **197000-60** Tapa de succión para botella GL45
- **167200-41** Interruptor de pie universal (tipo momentáneo)
- **167200-41-1** Interruptor de pie universal (tipo mantenido)

**Videos**

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO