

APARATO DE CAMBIO DE VOLUMEN AUTOMÁTICO -HM-2315



SKU: HM-2315 | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato se usa para medir el cambio de volumen de una muestra de suelo al monitorear el flujo de agua a través de la cámara de la unidad. El conjunto inferior contiene válvulas de cambio, que cuando se utilizan junto con el conjunto superior proporcionan una capacidad ilimitada. La unidad se puede usar con un transductor de tensión lineal, un indicador digital o como parte de un sistema automatizado. Es preciso

Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	HM-2310.10	Transductor de deformación lineal, 1.0" (25mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	HM-2310BR	Soporte de transductor de deformación lineal

Manuales

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO