

APARATO DE COMPACTACIÓN DE RELLENO



- El aparato de compactación de relleno se utiliza para la determinación del contenido de huecos de relleno compactado en seco.
- Para realizar la prueba, un dispositivo de medición (calibrador vernier con una precisión de 0,01 mm) y un diámetro de 25 mm. Se requiere papel de filtro y debe pedirse por separado.
- Se puede instalar con un kit de contador de golpes, se debe pedir por separado.

SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [BS 812](#), [EN 1097-4](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato consta de tres partes:

- Cilindro que tiene un diámetro interior de 25,4 mm;
- Émbolo que se desliza libremente en el cilindro con máx. juego lateral de $0,20 \pm 0,05$ mm;
- Cuatro columnas y base metálica que sostienen el conjunto, tamaño 100x150 mm.

Especificaciones técnicas

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Peso (kg)
BellComRell-07	B-01-03-03-270101	Aparato de compactación de relleno	7

Accesorios/ Repuestos

Código del Producto	Nombre del Producto
B-01-03-03-270201	Papel de filtro, 25 mm de diámetro. Paquete de 100
B-01-03-03-270301	Kit contador de golpes
B-01-03-03-270401	Calibrador digital, 150 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO