

APARATO DE COMPACTACIÓN DE RELLENO



SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [BS 812](#), [EN 1097-4](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato de compactación de relleno se utiliza para la determinación del contenido de huecos de relleno compactado en seco.

El aparato consta de tres partes:

- Cilindro que tiene un diámetro interior de 25,4 mm;
- Émbolo que se desliza libremente en el cilindro con máx. juego lateral de $0,20 \pm 0,05$ mm;
- Cuatro columnas y base metálica que sostienen el conjunto, tamaño 100x150 mm.

Para realizar la prueba, un dispositivo de medición (calibrador vernier con una precisión de 0,01 mm) y un diámetro de 25 mm. Se requiere papel de filtro y debe pedirse por separado.

Se puede instalar con un kit de contador de golpes, se debe pedir por separado.

Especificaciones técnicas.

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Peso (kg)
BellComRell-07	B-01-03-03-270101	Aparato de compactación de relleno	7

Accesorios/ Repuestos

Código del Producto	Nombre del Producto
B-01-03-03-270201	Papel de filtro, 25 mm de diámetro. Paquete de 100
B-01-03-03-270301	Kit contador de golpes
B-01-03-03-270401	Calibrador digital, 150 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO