

APARATO DE CONSISTENCIA VICAT—H-3050



SKU: H-3050 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T129](#), [AASHTO T131](#), [AASHTO T186](#), [ASTM C141](#), [ASTM C187](#), [ASTM C191](#), [ASTM C308](#), [ASTM C451](#), [ASTM C472](#), [ASTM C91](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Émbolo de acero inoxidable reversible con una aguja [H-3070](#) de 10mm de diámetro en una punta, 1 mm de diámetro en la otra punta.

Peso del montaje del émbolo con indicador ajustable: 300 g. Graduado en una escala de 0 - 50 mm.

Incluye bastidor, conjunto de émbolos variables, molde cónico H-3080 y placa de vidrio.

Peso de envío 8 Lbs. (3.6 Kg).

Cumple con las siguientes normas ASTM: [ASTM C91](#), [ASTM C141](#), [ASTM C187](#), [ASTM C191](#), [ASTM C308](#), [ASTM C451](#) y [ASTM C472](#). También cumple con las siguientes normas: AASHTO T129, AASHTO T131 y AASHTO T186

[H-3050_man_1215](#)

[ASTM C91](#)

[ASTM C141](#)

[ASTM C187](#)

[ASTM C191](#)

[ASTM C308](#)

[ASTM C451](#)

[ASTM C472](#)

AASHTO T129

AASHTO T131

AASHTO T186

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO