

APARATO DE DENSIDAD 6.5" (165MM) -H-4245



SKU: H-4245 | **Categorías:** [Aparatos cono de arena](#), [Compactación y densidad](#), [Ensayos ASTM/NCH, Humboldt](#), [Suelos para trabajo en terreno](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T191](#), [ASTM D1556](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato de cono de arena determina la densidad en el lugar de los suelos que tienen un tamaño de partícula máximo de hasta 2 "(51 mm) usando volúmenes de orificios de prueba de aproximadamente 0.1 pies³ (2.8 l). El conjunto está compuesto por 1 galón (3.79 L) tarro de plástico con rosca, un cono doble desmontable ASTM D1556; AASHTO T191, COE, que se enrosca en un extremo para sujetar el tarro de plástico roscado y tiene un diámetro de 6.5 "(165 mm). brida de apertura en el otro, que se ajusta a la apertura de la placa de cono de arena H-4246. (ordenar por separado). El cono tiene una válvula cilíndrica de latón con un diámetro de 0.5 "(12.7mm) y topes que impiden que la válvula gire más allá de las posiciones completamente abiertas o completamente cerradas.

El conjunto de aparatos de cono de arena, 6.5 "(165 mm) admite las siguientes normas: [ASTM D1556](#), AASHTO T191

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4246	Placa de cono de arena, agujero de 6.5 "(165 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4238	Frasco de reemplazo de cono de arena
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4117	Kit de accesorios de cono de arena
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3821	Arena de densidad para aparato cono de arena, 50 lb
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4238L	Tapa para jarra plástica de cono de arena

[/tab]

[/tabgroup]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO