

APARATO DE FILTRACIÓN LF 5A-500



Características :

- La conexión Spin-lock facilita una instalación rápida y estable sin abrazadera
- La estructura PES ofrece excelente aplastamiento, alta temperatura (180 °C) resistencia y autoclavable.
- Reutilizable, amigable con la tierra y ahorre su dinero.
- Embudo graduado en incrementos de 50 ml para facilitar la medición.
- LF 3/5 está equipado con un tapón No.16 que lo permite al otro receptor

SKU: N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frascos

- LF 3a / 5a está disponible para adaptarse a diferentes botellas de tejido.

Aplicaciones:

- filtración general
- Succión de residuos

Especificación:

Material :

- Filtro de embudo - PES
- Base de soporte de embudo - PC
- Soporte de membrana - PP
- Tapa del embudo - PP (opcional para LF 5a)
- Tapa de tapa - Silicona
- Filtro de jeringa - PTFE

Especificación:

- Capacidad del embudo: 500 ml.
- Diámetro del filtro: 47 mm / 50 mm
- Área efectiva de filtración: 12.5 cm²
- Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm
- Diámetro de entrada de la tapa: 7 mm.

Información sobre pedidos :

- 197010-34 LF 5a - Aparato de filtración 500
- 197000-04 LF 5a Portafiltros PES de 500 ml
- 197000-56 embudo PES de 500 ml
- 197000-38 Adaptador de botella de tejido
- 197000-37 Pantalla de soporte
- 197500-58 500m botella de tejido

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO