

APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN AUTOMÁTICO DE MUESTRA INCOLORA



Características:

1. Pantalla táctil de color VGA para operación y exhibición.
2. Gradientes de temperatura lineales de múltiples niveles para diferentes requerimientos de muestras.
3. Los datos detallados de los resultados se pueden almacenar.
4. BellApPtoFusAutoIncol-300 adopta avanzada posición de 3 muestras con control independiente de la temperatura.



BellApPtoFusAutoIncol-300



BellApPtoFusAutoIncol-120



Modelo	BellApPtoFusAutoIncol-120	BellApPtoFusAutoIncol-300
Precisión de temperatura	50 ~400°C	
Precisión de temperatura	0.4°C (< 200°C);0.7°C (≥200°C)	
Pantalla	Pantalla táctil a color de 5.6 "	
Tamaño capilar estándar	Diámetro interno 1.0mm; diámetro externo 1.4mm	
Gradientes de temperatura	0.2 ~ 5°C,total 8 levels	0.2 ~ 5°C, total 50 levels
Capacidad por lote	1 pc	3pcs
Consumo de energía	150W	
Fuente de alimentación	AC220V±10% ; 50Hz	
Tamaño externo	455*312*200mm	523*312*200mm
Tamaño del paquete	615*485*350mm	720*475*345mm
Peso bruto	17kg	22kg



SKU: N / A | **Categorías:** [Aparato de punto de fusión](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellApPtoFusAutoIncol-300	*Gradientes de temperatura: 0.2 ~ 5°C, total 50 levels *Capacidad por lote: 3pcs	Any SKU / Modelo
	BellApPtoFusAutoIncol-120	*Gradientes de temperatura: 0.2 ~ 5°C, total 8 levels *Capacidad por lote: 1 pc	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato de punto de fusión automático BellApPtoFusAutoIncol-120/300 para muestras incoloras.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO