

APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN AUTOMÁTICO - MARCA BELLTRONIC



Características:

1. vídeo incorporado tecnología para muestras de color.
2. doble color VGA pantalla de visualización y operación, vídeo en tiempo real muestra 7X.
3. Métodos programable y almacenamiento
4. Los datos se pueden imprimir a través de USB o RS232
5. Firma electrónica

Especificaciones:

Modelo	BellApPtoFusAuto-420	BellApPtoFusAuto-450	BellApPtoFusAuto-470
Rango de temperatura	RT ~ 300 8451	RT ~ 400 8451	RT ~ 400 8451
Precisión de la temperatura	0.4 8451 (<200 8451); 0.7 8451 (≥ 8451)		
Gradientes de temperatura	0.1 8451 ~ 20 8451		
Pantalla	5.6 "pantalla táctil LCD y 3.5" pantalla a color		
Operador cuenta	/	8	15
Método de almacenamiento	/	30	80
Almacenamiento de resultado	50 grupos	600 grupos	1000 grupos
Vídeo	Onlyphotos	Color de vídeo y fotos	
Reproducción en instrumento	/	Sí	
Interfaz de salida	USB, tarjeta SD, RS232, internet		
Consumo de energía	120 W		
Fuente de alimentación	AC 220 V/V ±, 50/60Hz		
Tamaño externo	300*220*230mm		
Tamaño del paquete	330*460*400mm		
Peso	12 kg		

SKU: N / A | Categorías: [Aparato de punto de fusión](#) |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellApPtoFusAuto-420	Código del Producto: BellApPtoFusAuto-420 - Rango Any SKU / de temperatura: RT ~ 300 8451	Modelo
	BellApPtoFusAuto-450	Código del Producto: BellApPtoFusAuto-450 - Rango Any SKU / de temperatura: RT ~ 400 8451	Modelo
	BellApPtoFusAuto-470	Código del Producto: BellApPtoFusAuto-470 - Rango Any SKU / de temperatura: RT ~ 400 8451	Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO