


APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN DIGITAL



Características:

1. Prueba fotoeléctrica
2. Monitor LCD
3. Interfaz RS232
4. Curva de fusión en tiempo real.

Modelo	BellApPtoFusDig-1B
Rango de medición	RT~320° C
Resolución	0.1° C
Rango de calefacción lineal	0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0°C/min
Desviación del rango de calefacción lineal	≤10%
Precisión de temperatura	0.4°C (≤200°C) 0.7°C (>200°C)
Repetibilidad	(Tasa de calentamiento lineal = 1.0 ° C / min) 0.3 ° C
Tamaño capilar	φ1.4mm(diámetro externo) φ1.0mm(diámetro interno), 80mm (altura)
Altura de carga de la muestra	> 3mm
Accesorios Opcionales	Impresora
Fuente de alimentación	AC 220V/110V±10%, 50/60HZ
Tamaño externo	330**290*110mm
Tamaño del empaque	492*428*306mm
Peso bruto	11kg

SKU: N / A | Categorías: [Aparato de punto de fusión](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO