


## APARATO DE TAMIZ DE LAVADO HÚMEDO -H-3806



**SKU:** H-3806 | **Categorías:** [Agregados](#), [Aparato de lavado húmedo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Lavadoras de agregados](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T192](#), [ASTM C430](#), [ASTM D1514](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controla la presión del agua y el rociado. Incluye válvula, manómetro, tubería y boquilla de pulverización H-3808.

El Aparato de tamiz de lavado húmedo admite las siguientes normas: ASTM C430, ASTM D1514, AASHTO T192

- [Repuestos](#)
- [Normas](#)



H-3808

Boquilla de pulverización de repuesto para H-3806



H-3806.1

Medidor de repuesto para H-3806

ASTM C430

ASTM D1514

AASHTO T192

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO