

## APARATO MOTORIZADO DE HIERRO CON 2 PLACAS



### DESCRIPCIÓN

Aparatos motorizados con 2 Placas según EN 12593: 2015-09 utilizados para determinar el punto de rotura del betún a bajas temperaturas. Conjunto de prueba que comprende el aparato de doblado motorizado con tubo de ensayo, un recipiente de dewar con base y un termómetro -38 .. + 30 ° C.

La temperatura de prueba se obtiene mediante el uso de hielo seco o dióxido de carbono. Con este aparato es posible realizar 2 pruebas a la vez.



**SKU:** 20-22610 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO