

APARATO PARA LA DESTILACIÓN DE ASFALTO RECORTADO



- Se utiliza para medir la cantidad de los componentes más volátiles en productos asfálticos reducidos.
- El aparato consta de un contenedor de aluminio, quemador Bunsen, soporte, cilindro graduado, conectores de vidrio que incluyen condensador, dos termómetros ASTM 7C, rango -2 a + 300 ° C, quemador Bunsen con válvula de cierre de gas controlada por un sensor de llama según la directiva de seguridad CE .

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T78](#), [ASTM D402](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas:

ASTM D402, AASHTO T78

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellApaDesAsf-06	B-01-03-05-240101	Aparato para la destilación de asfalto recortado	30x30x60	6

Accesorios / Repuestos

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-05-240101	Termómetro de alta destilación, rango -2 + 300 ° C, ASTM 7C

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO