



## APLICADOR UNIVERSAL ZUA 2000



SKU: N / A | Categorías: [Aplicación](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicador para uso universal, con altura de separación ajustable de 0  $\mu\text{m}$  a 3'000  $\mu\text{m}$  (0 mil a 118.11 mil), para la preparación de películas uniformes o capas en forma de cuña hasta una diferencia de 3'000  $\mu\text{m}$  (118,11 mil) de materiales de revestimiento, adhesivos y productos similares sobre sustratos planos.

- Fácil de manejar.
- Resultados confiables.
- Fácil de desmontar y volver a montar para limpiar.

### Versiones

### Modelo

### Descripción

<input checked="" type="checkbox"/>	2000.60	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 60 mm (2.36 ")
<input checked="" type="checkbox"/>	2000.80	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 80 mm (3.15 ")
<input checked="" type="checkbox"/>	2000.100	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 100 mm (3.94")
<input checked="" type="checkbox"/>	2000.150	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 150 mm (5.90")
<input checked="" type="checkbox"/>	2000.200	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 200 mm (7.90")
<input checked="" type="checkbox"/>	2000.220	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 220 mm (8.70")
<input checked="" type="checkbox"/>	2000.S	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película y alturas gap por requerimiento

### Incluye:

- 1 aplicador universal
- 1 manual de instrucción
- 1 certificado de manufactura
- 1 estuche portable

### Opción

### Modelo

### Descripción

ACC105

adaptador para usar no Zehntner  
aplicadores de película automática

<input checked="" type="checkbox"/>	ACC596	calibración y certificación ZUA 2000 (incluye certificado de calibración)
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">ZAA 2600.A /</a> <a href="#">ZAA 2600.HA</a>	Aplicador automático de película
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">ZAA 2300</a>	Aplicador automático de película
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">ZPV 2030</a>	Platos de succión de precisión
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">ZTC 2200</a>	Registros de prueba

Material	rojo, acabado duro, aluminio resistente a los solventes
Alturas ajustables de la brecha	0 $\mu\text{m}$ - 3'000 $\mu\text{m}$ (0 mil - 118.11 mil)
Graduación/resolución	5 $\mu\text{m}$ (0.20 mil)
Tolerancia	$\pm$ 10 $\mu\text{m}$ (0.39 mil)
Anchos de películas estándar	60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm o 220 mm (2.36", 3.15", 3.94", 5.90", 7.90" o 8.70")
Peso	229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), dependiendo de la versión
Garantía	2 años

**Estándares del producto:**

ASTM D823

**Normas de aplicación:**

ASTM D1640

ISO 11998

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO