



APLICADOR UNIVERSAL ZUA 2002



SKU: N / A | Categorías: [Aplicación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

'- Aplicador para uso universal, con altura de separación ajustable de 0 μm - 1'000 μm (0 mil - 39.37 mil), para la preparación de películas uniformes o capas en forma de cuña hasta una diferencia de 200 μm (7.87 mil) de materiales de recubrimiento, adhesivos y productos similares en sustratos planos.

- Resolución de 1 μm (0.04 mil).
- Resultados confiables.
- Fácil de desmontar y volver a montar para limpiar.

Versiones Modelo

Descripción

<input checked="" type="checkbox"/>	2002.80	Aplicador universal ZUA 2002 con ancho de película 80 mm (3.15")
<input checked="" type="checkbox"/>	2002.100	Aplicador universal ZUA 2002 con ancho de película 100 mm (3.9")
<input checked="" type="checkbox"/>	2002.150	Aplicador universal ZUA 2002 con ancho de película 150 mm (5.90")
<input checked="" type="checkbox"/>	2002.200	Aplicador universal ZUA 2002 con ancho de película 200 mm (7.90")
<input checked="" type="checkbox"/>	2002.220	Aplicador universal ZUA 2002 con ancho de película 220 mm (8.70")
<input checked="" type="checkbox"/>	2002.S	Aplicador universal ZUA 2002 con ancho de película y altura de brechas pro requerimiento

Incluye:

- 1 aplicador universal con 2 indicadores de cuadrante
- 1 destornillador Allen de 3 mm (0,12 ")
- 1 destornillador torx T10
- 1 juego de llaves allen
- 1 paño de limpieza de microfibra ACC858
- 1 manual de instrucciones
- 1 certificado de fabricante
- 1 caja de almacenamiento

Opción

Modelo

Descripción

<input checked="" type="checkbox"/>	ACC1000	Anchos de la película a medida y alturas de la brecha Placas de vidrio plano calibración y certificación ZUA 2002 (incluye certificado de calibración)
-------------------------------------	---------	---

<input type="checkbox"/>	ZPV 2030	Platos de succiòn de precisiòn
<input type="checkbox"/>	ZAA 2600.A / ZAA 2600.HA	Aplicador automatico de pelicula
<input type="checkbox"/>	ZAA 2300	Aplicador automatico de pelicula
<input type="checkbox"/>	ZTC 2200	Registros de pruebas

Material	acero inoxidable endurecido
alturas de brechas ajustables	0 μm - 1'000 μm (0 mil - 39.37 mil)
Graduaciòn/resoluciòn	1 μm (0.04 mil)
Capa en forma de cuña	0 μm - max. 200 μm (0 mil - max. 7.87 mil)
Ancho de pelicula estàndar	80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm o 220 mm (3.15", 3.94", 5.90", 7.90" or 8.70")
Peso, neto	approx. 1.8 kg (3.970 lbs), dependiendo de la versiòn
Garantìa	2 años

Estàndares del producto:

ASTM D823

Normas de aplicaciòn:

ASTM D1640

ISO 11998

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO