

## AQUA M300 - GEÓFONO INTELIGENTE PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS



- Apto para cualquier usuario gracias a su funcionamiento manual y automático
- 256 filtros de libre elección
- Posibilidad de grabar el perfil de fuga y crear un informe en un PC
- Pantalla táctil a color, con batería


**SKU:** N / A | **Categorías:** [Detección de Fugas de Agua](#), [Detectores de Fuga](#), [Ensayos no destructivos](#), [Micrófonos acústicos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Guía fácil y segura hacia la fuga
- Triple función: localización acústica o por gas trazador de fugas y tuberías

### Modo de uso

- [Ver vídeo](#)



- Prelocalización con varilla o sensor universal
- Identificación con geófono o sensor universal y base nivelante
- Identificación con gas trazador y sondas H2
- Detección de tuberías en combinación con el generador PWG

### Equipos



Varilla de prueba con extensiones Geófono con protección contra el viento Sensor universal con asa



Sensor universal



Base nivelante grande con imanes



Sonda de mano H2



Sonda de suelo H2



Auriculares



Llave de hardware Bluetooth para PipeMic



Maletín de transporte

## Descargas (PDF)

- [Información del producto \(PDF\)](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO