

AQUA M40 - APARATO COMPACTO PARA LA PRELOCALIZACIÓN



- Prelocalización rápida y segura en un aparato compacto
- Uso sencillo con una sola mano
- Auriculares Bluetooth con tecnología ANC


SKU: N / A | **Categorías:** [Detección de Fugas de Agua](#), [Detectores de Fuga](#), [Ensayos no destructivos](#), [Micrófonos acústicos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor de vibraciones piezomecánico altamente sensible
- Amplificador silencioso de gran calidad

Modo de uso

- [Ver Vídeo](#)



- Prelocalización en tuberías de plástico y metálicas
- Prelocalización mediante punta de contacto o imán de sujeción
- Posibilidad de identificación gracias a una pequeña base nivelante



Extensiones



Auriculares Bluetooth



Imán de sujeción



Accesorios de carga



Base nivelante grande con imanes



Maletín de transporte

Descargas (PDF)

- [Información del producto \(PDF\)](#)
- [Especificaciones técnicas del producto \(PDF\)](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO