

## ASPIRADOR ECONÓMICO ECO VAC BELL-ASPECOVAC-17ML



EcoVAC ofrece una solución compacta y silenciosa, segura y eficaz, y asequible para la aspiración, recogida y posterior eliminación de residuos líquidos biológicos, adecuada para diversas aplicaciones. Está equipado con una botella de líquido de 2 L de serie y una botella de líquido de 1 L opcional.

**SKU:** B-01-29-0208-0100 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pequeña y compacta, cabe en armario, banco y suelo.
- El manejo del mango es sencillo y flexible. Es fácil cambiar entre el modo de aspiración manual y el modo de aspiración continua, lo que reduce la fatiga de la mano y mejora la eficacia.
- El filtro hidrófobo evita la contaminación por aerosoles y líquidos.
- El motor sin escobillas ofrece un bajo nivel de ruido y una larga vida útil.
- Diferentes adaptadores están disponibles para adaptarse a una multitud de suministros de laboratorio.
- Todas las partes que fluyen líquidos pueden ser esterilizadas en autoclave.
- Proporciona una forma segura y eficaz de recoger y contener los residuos líquidos biológicos.

### Especificaciones:

Modelo	Bell-AspEcoVac-17ml
Código SKU	B-01-29-0208-0100
Rango de vacío	0-500mbar
Velocidad de aspiración	15L/min (aire)
Caudal [líquido]	17mL/s
Botella	2L estándar, 1L Optional
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Voltaje de entrada	100-220VCA, 50/60Hz
Dimensión[W*D*H]	180x240x340 mm
peso	2,8 kg

A	Adaptador de detrusión de punta de 8 charnel 200ul tip	B	8 agujas de charnel $\Phi$ 1.5mm
C	Aguja única $\Phi$ 2.5mm, 40mm	D	Aguja única $\Phi$ 2.5mm, 120mm
E	Aguja única $\Phi$ 1.5mm, 40mm	F	Aguja única $\Phi$ 1.5mm, 120mm
G	Tiptip Adaptador de detrusión 200UL tip	H	Adaptador de detrusión de punta 1ml punta
I	Adaptador de botella de 1L	J	Botella de 1L

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO