

## ASPIRADORAS CORE VAC CV258



**CV258C** - Contención para latas de trabajo pesado

**CV258B** - Contención de bolsas

120V, 2700 vatios de potencia eléctrica

Características y beneficios:

- Diámetro de la manguera de 2"
- 2 motores
- Sistema de filtración patentado autolimpiante.
- Filtros HEPA
- Construcción de acero sólido
- Fácil de maniobrar con ruedas giratorias resistentes



**CV258C** (Estilo de lata) - Parte # 4244130, Cat # 83166

**CV258B** (Estilo de bolsa) - Parte # 4244131, Cat # 83263

Revestimientos de bolsas de 6 mil (50 bolsas) - Parte # 4600172, Cat # 84935

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Core Vac](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO