

## ATE 310 DISPLAYER DE CANALES MÚLTIPLES



Las pantallas multifuncionales montadas en la pared a menudo se utilizan para mostrar las mediciones de salas limpias y laboratorios.

El ATE 310 de Kimo puede mostrar tres parámetros (por ejemplo, humedad, temperatura y presión). Se puede instalar empotrado o montado en la pared.

Visualización alterna de uno a tres parámetros

Tres alarmas sonoras y visuales

Tres entradas analógicas 0-5 / 10 V o 0 / 4-20 mA

Comunicación del protocolo RS485 MODBUS

30 unidades preprogramadas y unidades configurables

Certificado de ajuste



**SKU:** BELLATE 310 | **Categorías:** [Detección de gas](#), [Electricidad](#), [Flujo de aire](#), [Humedad](#), [Presión diferencial](#), [Sensores](#), [Temperatura](#), [Velocidad del aire](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO