

## AUTOCLAVE - ESTERILIZADOR HORIZONTAL 300L



El esterilizador de puerta manual es aplicable para líquidos médicos, instrumentos y telas para vendajes en instituciones médicas y fábricas farmacéuticas.

- Capacidad / Volumen (L) : 100 / 135 / 185 / 300
- Peso Bruto (kg) : 310 / 470 / 540 / 83

**SKU:** BellEstAutoVapHor-300 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Autoclave - Esterilizador horizontal

#### Aplicación

Es aplicable para la esterilización de instrumentos sólidos desempaquetados en el departamento de estomatología, oftalmología, quirófano y CSSD.

#### Características

- Programas de esterilización para tela, instrumental, caucho y líquido.
- Pantalla táctil de temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento y advertencia de falla.
- La función de post-muerte hace que la humedad residual de los artículos esterilizados sea inferior al 3%
- El sistema de escape de aire de presión positiva, hace expulsar el aire frío de la cámara
- Equipado con una impresora para imprimir fecha, hora y parámetros de procesos
- Generador de vapor eficiente incorporado, control de temperatura por microordenador.
- Sistema de gestión de autoridad de cuatro niveles perfecto para evitar un mal funcionamiento.
- Puerta doble opcional.
- Dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento, dispositivo de bloqueo de seguridad de doble puerta, válvula de alivio de sobrepresión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobrepresión.

#### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellEstAutoVapHor-100	BellEstAutoVapHor-150	BellEstAutoVapHor-200	BellEstAutoVapHor-300
Capacidad / Volumen (L)	100	135	185	300
Tamaño de la Cámara	φ400*850mm	φ500*710mm	φ500*950mm	φ632*1000mm
Material de la Cámara	304 acero inoxidable quirúrgico	304 acero inoxidable quirúrgico	304 acero inoxidable quirúrgico	304 acero inoxidable quirúrgico
Presión máxima de trabajo	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa
Temperatura de trabajo	105~136°C	105~136°C	105~136°C	105~136°C

Precisión de temperatura	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
Consumo de Energía	11000w (11kw)	11000w (11kw)	11000w (11kw)	17000w (17kw)
Fuente de Alimentación	380V, 50HZ	380V, 50HZ	380V, 50HZ	380V, 50HZ
Tamaño Externo(mm)	1250*730*1660	1110*750*1742	1350*750*1742	1400*890*1780
Tamaño de Empaque(mm)	1450*1000*1950	1370*890*2060	1510*890*2060	1700*1050*2090
Peso Bruto (kg)	310	470	540	830

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO