

AUTOCLAVE PARA CEMENTO—H-3240.4F



SKU: H-3240.4F | **Categorías:** [Autoclave de cemento](#), [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T107.](#), [ASTM C151](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Utiliza medios acelerados para estimar la expansión retardada del cemento Portland causada por la hidratación de CaO y MgO. Las barras de ensayo están expuestas a presión de vapor controlada y temperatura constante correspondiente.

La unidad produce un rango de presiones de 60-350 psi (0.4-2.4MPa) y consta de un recipiente de vapor, un regulador de presión, un manómetro (0-600 psi x 5 psi), una válvula de purga de aire, interruptores de alimentación y una válvula de pop de seguridad establecida a 350 psi.

Incluye termómetro, llave inglesa y 5 juntas. Juntas adicionales, unidades de calefacción y válvulas pop de seguridad están disponibles como piezas de repuesto.

Dimensiones de la cámara: 6.125 "ID x 16".

Dimensiones totales: 17 "x 48" x 28 "(431 x 1219 x 711mm) demanda de potencia máxima de 1700 W.

La versión de 220V viene con transformador.

Cumple con las siguientes normas: [ASTM C151](#), AASHTO T107

<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.21M	Disco de Ruptura, Monel
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.21N	Disco de ruptura de níquel
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.22	Soporte para disco de ruptura
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3243A	Porta varillas de ensayo de 5 pulgadas
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3243B	Porta varillas de ensayo
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.2	Válvula de ventilación
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.3	Válvula de emergencia de seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.4	Manómetro para Autoclave
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.5	Interruptor de control de presión
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.6	Tornillos de tapa, 16 / Set 1 / 2-13HHG81 3/4, 1 / 2WFG8
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3240.7	Relé 60Hz para Autoclave
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3242	Juntas para Autoclave (100 / pk) Verde
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3244	Elemento de calentamiento inferior (para las autoclaves Old Syle)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3245	Elemento calefactor para Autoclave de dos piezas tipo wrap-around

[H-3240_man_0509](#)

[ASTM C151](#)

AASHTO T107

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO