

## AUTOCLAVE VERTICAL (ACERO INOXIDABLE) - MARCA BELLTRONIC 30L



Las autoclaves verticales son diseñadas para esterilizar líquidos, medios de cultivo, medios contaminados, plásticos, sólidos, cristalería, desechos biológicos, entre otros.

**SKU:** BellAutcClavL-30 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



BellAutcClavB-30 / 50 / 75 / 100



BellAutcClavL-30 / 50 / 75

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Autoclave Vertical (Acero Inoxidable)

#### Características:

- Estructura completamente de acero inoxidable.
- La cubierta se puede abrir fácilmente.
- Audio y alarma visual de bajo nivel de agua, sistema de suministro de agua automático.
- El desplazamiento hacia abajo (tipo de gravedad) garantiza un ambiente de vapor puro.
- Válvula de seguridad liberación de aire de forma intermitente para garantizar la presión y la temperatura estables automáticamente.
- Medidor de presión, muestra la temperatura y la presión de la cámara.
- Calentador de inmersión garantiza una térmica alta efectiva.

#### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellAutcClavL-30	BellAutcClavL-50	BellAutcClavL-75	BellAutcClavB-30	BellAutcClavB-50	BellAutcClavB-75	BellAutcClavB-100
Capacidad / Volumen (L)	30	50	75	30	50	75	100
Tamaño de la cámara (mm)	φ388*390	φ388*630	φ388*740	φ388*390	φ388*630	φ388*740	φ388*830
Presión máxima	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa
Presión de trabajo	0.14 ~ 0.165Mpa	0.14 ~ 0.165Mpa	0.14 ~ 0.165Mpa	0 ~ 0.14mpa, controlador por temperatura	0 ~ 0.14mpa, controlador por temperatura	0 ~ 0.14mpa, controlador por temperatura	0 ~ 0.14mpa, controlador por temperatura
Temperatura de trabajo	126°C	126°C	126°C	RT 5 ~ 126°C	RT 5 ~ 126°C	RT 5 ~ 126°C	RT 5 ~ 126°C
Temperatura de fluctuación	<2°C	<2°C	<2°C	<1°C	<1°C	<1°C	<1°C
Rango de tiempo	/	/	/	1 ~ 5999 min	1 ~ 5999 min	1 ~ 5999 min	1 ~ 5999 min

Fuente de alimentación	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz
Consumo de energía	3000w (3KW)	3000w (3KW)	3000w (3KW)	3000w (3KW)	3000w (3KW)	3000w (3KW)	3000w (3KW)
Cesta ss	1 pieza	2 piezas	2 piezas	1 pieza	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Tamaño externo (L * W * h) mm	700*510* 730	700*510* 820	700*510* 930	700*510* 730	700*510* 820	700*510* 930	700*510* 1040
Tamaño del paquete (L * W * h) mm	770*650* 820	770*650* 960	770*650* 1060	770*650* 820	770*650* 960	770*650* 1060	770*650* 1160
Peso bruto	85 kg	90 kg	100 kg	85 kg	90 kg	100 kg	115 kg

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO