

B-390 | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: B-390 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

No. de pistones	1
Tasa de flujo	39 LPM
Vacío máximo	635 mmHg/25" Hg
Presión máxima	8 bar/ 114 psi
RPM	3450
Potencia del motor	90W- Protección térmica
Peso	4 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (165x150x207)
Variaciones eléctricas	220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento en C.A 60Hz a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO