

B-740 | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar.

SKU: B-740 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características técnicas

| | Nº de pistones | 2 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Tasa de flujo | | 24 LPM |
| Vacío máximo | | 740 mmHg/29,1" Hg |
| RPM | | 1750 |
| Potencia de motor | | 85W- Protección térmica |
| Peso | | 5,05 Kg |
| Dimensiones máximas en mm | | CxLxA (230x150x207) |
| Variaciones eléctricas | | 220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz |
| IP-20 | | |
| Alta resistencia química | | Opcional |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO