

## B2P-029/SCN | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

**SKU:** B2P-029/SCN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características técnicas

	<b>Nº de Pistones</b>	<b>2</b>
Tasa de flujo		44 LPM
Vacío máximo		740 mmHg/29,1" Hg
RPM		3450
Fuerza de motor		100W - Protección térmica
Peso		4,2 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (231x143x108)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Nro de pistones</b>	<a href="#">2</a>
<b>Tasa de flujo (LPM)</b>	<a href="#">44</a>
<b>Vacío máximo (mmHg)</b>	<a href="#">740</a>
<b>RPM</b>	<a href="#">3450</a>
<b>Fuerza de motor (W)</b>	<a href="#">100</a>
<b>Alta resistencia química</b>	<a href="#">Opcional</a>

COTECNO