

B2P-290/SCN | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

SKU: B2P-290/SCN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	No. de pistones	2
Tasa de flujo		55 LPM
Vacío máximo		740 mmHg/29,1" Hg
RPM		3450
Potencia de motor		100W - Protección térmica
Peso		4,3 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (231x108x144)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO