


B2P-740 / SCN | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: B2P-740 / SCN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	2
Tasa de flujo	24 LPM
Vacío máximo	740 mmHg/29,1" Hg
RPM	1750
Potencia del motor	85W - Protección térmica
Peso	3,35 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (215x108x143)
Variaciones eléctricas	220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento en C.A 60Hz a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO