

BAGLIGHT MULTILAYER




- Bolsa sin filtro
- Ultrarresistente
- Ref. 132 225 (400 mL)
- BagLight MultiLayer es una bolsa homogeneizadora sin filtro.
- BagLight MultiLayer es ideal para muestras duras o difíciles de homogeneizar.
- Multilayer: complejo reforzado multicapas
- Soldaduras fortalecidas
- Resistente: de -40°C hasta 80°C / -40°F hasta 176°F

SKU: N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una única bolsa para todo el análisis

- Con BagLight Multilayer, utilice la misma bolsa para la extracción, homogeneización y pipeteo. Esto previene la contaminación cruzada y ahorra tiempo



Ultra-resistente

- BagLight Multilayer ha sido especialmente diseñado para la preparación de muestras duras u homogeneizaciones largas. Está hecho de un complejo multicapas y soldaduras reforzadas. Es compatible con todo tipo de homogeneizadores.



Sin contaminación cruzada

- No existe contacto entre la muestra y el mezclador durante la homogeneización. Esto evita contaminación cruzada.
- La bolsa puede cerrarse con un BagClip o soldarse. Es igualmente tratada con rayos gamma.



Antes



Después

Aplicaciones

- BagLight es utilizado según los protocolos de las industrias de alimentos, farmacéuticas, cosméticos, ambientales y en institutos de investigación pública. Se adapta a todas las etapas de la preparación de la muestra.



Especificaciones Técnicas

Referencia	BagLight Multilayer 400
Ideal	132 225
Volumen de homogeneización máximo	Para todo uso en el laboratorio
Volume optimal pour le malaxage	400 mL
Tipo de bolsa	50-300 mL
Composición de la bolsa	Bolsa de homogeneización sin filtro
Dimensiones de la bolsa	Multilayer: complejo reforzado multicapas
Tratamiento rayo gamma	190 x 300 mm
Vida útil	5 a 12 KGy
Resistente al congelamiento y a altas temperaturas	25 años
Cumple con:	-40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Aprobado para contacto de alimentos	ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico)
	Regulación (EC) N° 1935/2004

Almacenamiento	En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz
Dimensiones de la caja	35 x 21 x 11 mm
Peso bruto	5 kg
Paquete de:	25
Caja de:	500

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO