

## BALANZA ADAM LUNA, 3600G X .01G, CAL INTERNA/EXTERNA, 120/220V 50/60HZ - HB-4785C.3F



### Balanzas de precisión Adam Luna, capacidad de 1700 a 3800 g

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D4943, ASTM D421, ASTM D854, ASTM D1140, ASTM D7263, ASTM D6276, ASTM D6035, ASTM D5102, ASTM D5084, ASTM D4829, ASTM D2850, ASTM D2166, ASTM D2434, ASTM [D2435](#), ASTM D3282, ASTM D4647, ASTM D4643, ASTM [D4318](#), [ASTM D4373](#), [ASTM D4546](#), [ASTM D4644](#)

Con una amplia selección de capacidades y legibilidades, las balanzas de precisión Luna pueden satisfacer las diversas necesidades de pesaje en una variedad de laboratorios. La gama Luna ofrece un rendimiento mejorado para lecturas más rápidas y precisas. Luna combina durabilidad y rendimiento en un diseño elegante, con una pantalla LCD que ofrece resultados en grandes dígitos de 24 mm en blanco sobre fondo negro. Adecuado para uso internacional, Luna proporciona una útil capacidad de visualización y texto multilingüe. Las conexiones RS-232 y USB permiten una conexión rápida con ordenadores e impresoras para transmitir los resultados. Diseñado para tolerar tareas de laboratorio exigentes, Luna está construido con una construcción de plástico ABS fácil de limpiar y una bandeja duradera de acero inoxidable de grado 304.

### Funciones

- Pantalla LCD vívida y retroiluminada fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Las teclas codificadas por colores facilitan el reconocimiento rápido de los botones más utilizados
- El indicador de nivel y las patas ajustables garantizan una configuración adecuada de la balanza para obtener resultados de pesaje óptimos
- Ranura de seguridad para cerradura y cable tipo Kensington opcionales para ayudar a evitar robos
- La sartén grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida
- El teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames
- Las interfaces USB y RS-232 proporcionan una comunicación rápida con ordenadores e impresoras
- La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesas
- La pantalla multilingüe permite su uso en varias regiones
- Recuento de piezas con tamaños de muestra preestablecidos
- Las impresiones incluyen la fecha y la hora para el seguimiento de los datos dentro de las directrices de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
- El filtrado digital seleccionable para el pesaje de animales/dinámico permite obtener resultados uniformes para sujetos en movimiento
- Apagado automático para ahorrar energía
- Adaptador de CA incluido

**SKU:** HB-4785C.3F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Balanzas de precisión](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**HB-4785.3F**

Balanza Adam Luna, 2600g x .01g, Cal externa, 120/220V 50/60Hz

**HB-4786.3F**

Balanza Adam Luna, 3600g x .01g, Cal externa, 120/220V 50/60Hz

**HB-4785C.3F**

Balanza Adam Luna, 3600g x .01g, Cal interna/externa, 120/220V 50/60Hz

**HB-4786C.3F**

Adam Luna Balance, 3600g x .01g, Cal interno/externo, 120/220V 50/60Hz

### Código del Producto

HB-4785C.3F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO