


BALANZA ANALÍTICA ELÉCTRICA (CALIBRACIÓN EXTERNA) - MARCA BELLTRONIC



Características

- * Diseño humanizado, diseño novedoso y parabrisas de cinco lados completamente transparente.
- * Un sensor de pesaje de balance electromagnético de nueva generación garantiza una alta precisión.
- * Programas de aplicación tales como detección automática de fallas, calibración lineal de cuatro puntos y protección de sobrecarga.
- * La pantalla LCD ultragrande brinda un sentido visual más claro y cómodo para operar.

Función

- * Múltiples funciones garantizan un funcionamiento fácil y confiable, que incluye recuento automático, conversión de unidades (quilates métricos, onzas de oro, etc.), estabilidad, organización a gran escala, memoria cero, etc.
- * La interfaz de salida RS232C incorporada garantiza la conexión directa a equipos externos como computadora e impresora.
- * El gancho de pesaje inferior incorporado garantiza un uso conveniente.

Fuente de alimentación

AC110 / 220V \pm 10%, 50 / 60Hz; Cable de alimentación, sin batería.

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño de escala	N.W	Tamaño externo	Tamaño del paquete	Altura del espacio de trabajo	Calibración

BellBalAnBN-01	0 ~ 50g	0.1 mg	Ø80mm	6.8kg	350 * 215 * 340 mm	480 * 375 * 515 mm	240 mm	Cal Externa
BellBalAnBN-02	0 ~ 60g							
BellBalAnBN-03	0 ~ 100g							
BellBalAnBN-04	0 ~ 110g							
BellBalAnBN-05	0 ~ 120g							
BellBalAnBN-06	0 ~ 160g							
BellBalAnBN-07	0 ~ 200g							
BellBalAnBN-08	0 ~ 220g							
BellBalAnBN-09	0 ~ 210g							
BellBalAnBN-10	0 ~ 60g 60 ~ 210g	0.1 mg / 1 mg						

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas Analíticas](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO