

## BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 6000G



Balanza con Celda de Carga Belltronic

- Energía : 110v/220V; Opcional: batería recargable
- Tamaño del Platillo (mm) :  $\Phi 160$
- Función principal : Transformación de unidades, recuento, porcentaje
- Capacidad Max : 2000g a 10000g
- Legibilidad : 1g
- Peso Bruto : 4 kg

**SKU:** B-01-02-04-0404 | **Categorías:** [1g/2g/5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

| Modelo                     | XU2000LG  | XU3000LG        | XU5000LG        | XU6000LG        | XU8000LG        | XU10000LG       |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Código de Producto         | B-01-02-04-0401   | B-01-02-04-0402 | B-01-02-04-0403 | B-01-02-04-0404 | B-01-02-04-0405 | B-01-02-04-0406 |
| Capacidad Max (g)          | 2000g   | 3000g           | 5000g           | 6000g           | 8000g           | 10000g (10kg)   |
| Legibilidad (g)            | 1g  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tamaño del Platillo (mm)   | Φ160mm  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Pantalla                   | LCD (luz blanca de fondo)   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Energía                    | 110v/220V;<br>Opcional: batería recargable                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Dimensión del esquema (cm) | 25×18×8   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tamaño de embalaje (cm)    | 33×28×15  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Función principal          | Transformación de unidades, recuento, porcentaje                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Estándar                   | Manual de instrucciones   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Opcional                   | Interfaz RS232;<br>batería recargable;<br>gancho para peso inferior |                 |                 |                 |                 |                 |
| Peso Bruto (kg)            | 4   |                 |                 |                 |                 |                 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso Bruto (kg)

[4](#)

COTECNO