

BALANZA CON ESCALA DE ADMINISTRACIÓN DE ETIQUETAS



Resolución: 1/3000.

Capacidad: 6 kg, 15 kg, 30 kg.

Modo de visualización: pantalla a color.

Diámetro del núcleo del eje del papel de etiquetas: Ø40mm.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas de Minoristas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Administración de Etiquetas

Balanza Belltronic POS

Características:

- Memoria de gran capacidad: puede almacenar hasta 10000 piezas de información de productos.
- Intercambio de interfaz hombre-máquina personalizado, la introducción de teclas táctiles reemplaza la entrada de teclas tradicionales.
- Interfaz de operación amigable, basada en el desarrollo y diseño de la plataforma del sistema operativo Windows.
- Dispositivo conveniente, operación simple, buena confiabilidad.
- Puede configurar publicidad, las palabras publicitarias pueden llegar a 60 palabras.
- Funciones de lectura y escritura de datos de alta velocidad, pasar 10000 datos a la unidad USB o de la unidad USB a la balanza electrónica necesita solo 5 minutos.
- Muchos tipos de método de compra de comodidad PLU. Llame a la información de productos a través de atajos, código de mercancía, teclas numéricas.
- Gran pantalla táctil, el usuario puede editar y establecer la información de productos y balanza electrónica a través de la pantalla táctil directamente.
- Puede modificar el precio de la unidad en tiempo real durante el período de ventas.
- El cabezal de impresión adopta la tecnología térmica en lugar de la tradicional y engorrosa tipo pin.
- El usuario puede elegir el modo de comunicación libremente a través de la operación de la pantalla táctil, como: una comunicación de puerto serie, comunicaciones de red TCP/IP, comunicación Wifi.
- El usuario puede establecer los permisos de aterrizaje. El administrador puede modificar el nombre de usuario y la contraseña para mantener y administrar la balanza electrónica que está relacionada con la configuración y la información de los productos básicos.
- El operador puede editar el nombre de la mercancía, el número de artículo, el precio unitario, el modelo, la fecha de caducidad, El NO de la tienda, etc. a través de la pantalla táctil directamente.
- Los usuarios pueden configurar el contenido de la etiqueta, el tamaño de la etiqueta en la interfaz de operación del sistema directamente.
- El equipo visual de intercambio hombre-máquina hace que los usuarios configuren teclas de acceso directo, información especial, configuración de texto, ajuste de reloj, etc. directamente.
- Puede importar información de productos en el sistema y la información de los productos del sistema también se puede exportar a la unidad USB. Inserte el disco U.
- Puede consultar el informe de ventas diarias, el informe diario de ventas de un solo producto, el informe diario del intervalo de tiempo y el informe resumido de la filial de ventas, etc.

Datos técnicos:

Resolución: 1/3000.

Capacidad: 6 kg, 15 kg, 30 kg.

Modo de visualización: pantalla a color.

Diámetro del núcleo del eje del papel de etiquetas: Ø40mm.

Especificaciones del papel de etiqueta comúnmente utilizado: 30 mm x 40 mm, 37 mm x 50 mm, 40 mm x 50 mm, 40 mm x 60 mm.

Velocidad de impresión: 75 mm/s.

Puerto; Interfaz Ethernet RS232, RJ45, interfaz de cajón RJ11 (opcional), USB (opcional), GPRS (opcional), Internet de banda ancha (opcional), Wifi (opcional).

Tamaño de escala: 558mm * 386mm * 578mm.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO