

## BALANZA CON ESCALA DE CONTEO








- Celda de carga de alta precisión.
- Pantalla LCD de 3 ventanas con retroiluminación para fácil lectura.
- Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable.

**Capacidad (g/kg)** 1500g 1.5kg a 30000g (30kg)

**Legibilidad (g)** 0.05g / 0.1g / 0.2g / 0.5g / 1g

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Conteo](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	AHC-1.5K	1500	
	AHC-3K	3000	
	AHC-6K	6000	
	AHC-15K	15000	
	AHC-30K	30000	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic AHC

### Características estándar:

- Rendimiento preciso de conteo y pesaje.
- Seguimiento automático de cero.
- corrección automática y protección de sobrecarga.
- La estabilización rápida proporciona un rendimiento sin igual.
- Medida automática de la unidad.
- Seguimiento de punto cero.
- La batería recargable, ya sea CC o CA se puede utilizar para cargar la batería, fácil de transportar.

### Especificaciones Técnicas

Numero de Modelo	AHC-1.5K	AHC-3K	AHC-6K	AHC-15K	AHC-30K
Capacidad (g/kg)	1500g 1.5kg	3000g (3kg)	6000g (6kg)	15000g (15kg)	30000g (30kg)
Legibilidad (g)	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g
Temperatura de Operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C				
Rango Tara	A capacidad por sustracción				
Tiempo de Estabilización	2 seg				
Capacidad de Sobre Rango	Capacidad plus 9d				
Calibración	Auto calibración				
Pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación				
Requerimientos de Energía	Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz or DC 12V 500mA				
Tamaño de la Plataforma (Platillo mm )	300mm x 230mm				
Dimensiones (An x Al x D)	310mm(An) x 340mm(D) x 125mm(Al)				
Peso Neto (kg)	3.5kg				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO