

BALANZA CON ESCALA DE CONTEO



- Alta resolución interna de hasta 1 / 300,000.
- Gran pantalla LCD con luz de fondo blanca.
- Unidades intercambiables: KG, LB.
- Tres ventanas de visualización: peso, unidad de peso, número.

Capacidad (g/kg) 1500g (1.5kg) a 30000g (30kg)

Legibilidad (g) 0.05g / 0.1g / 0.2g / 0.5g / 1g

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas de Conteo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic ADC

Características estándar:

- Alta resolución interna de hasta 1 / 300,000.
- Gran pantalla LCD con luz de fondo blanca.
- Unidades intercambiables: KG, LB.
- Tres ventanas de visualización: peso, unidad de peso, número.
- Seguimiento automático de cero.
- corrección automática y protección de sobrecarga.
- función de advertencia de cantidad preestablecida.
- Destacado con la función de restablecimiento de fábrica.
- Medida automática de la unidad.
- Seguimiento de punto cero.
- 3 pantallas separadas: peso total, peso unitario y cantidad de piezas.
- La función de muestreo hace que la operación sea muy fácil.
- La batería recargable está incorporada y el cable de alimentación incluido.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	1	2	3	4	5
Modelo	ADC-1.5K	ADC-3K	ADC-6K	ADC-15K	ADC-30K
Capacidad (g/kg)	1500g (1.5kg)	3000g (3kg)	6000g (6kg)	15000g 15kg	30000g (30kg)
Legibilidad (g)	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g
Temperatura de Operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C				
Rango Tara	A capacidad por sustracción				
Tiempo de Estabilización	2 seg				
Capacidad de Sobre Rango	Capacidad plus 9d				
Calibración	Auto calibración				
Pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación (verde/azul/luz blanco y negro).				
Requerimientos de Energía	AC 110V, 220V 50/60 Hz Batería Recargable (6V/4ah)				
Tamaño de la Plataforma (Platillo mm)	310mm x 225mm				
Dimensiones (An x Al x D)	275mm(An) x 320mm(D) x 100mm(Al)				
Peso Neto (kg)	4kg				

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO