

## BALANZA CON ESCALA DE CONTEO



- Exactitud: 1 parte en 30,000.
- Resolución interna: 1 parte en 600,000.
- Celda de carga de medición de alta precisión.
- Batería recargable de alta calidad.

**Capacidad (kg)** 1500g (1.5kg) a 30000g (30kg)

**Pantalla** : LCD con retroiluminación

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Conteo](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	ES-1.5KCC	1500	
	ES-3KCC	3000	
	ES-6KCC	6000	
	ES-15KCC	15000	
	ES-30KCC	30000	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic ES-KCC

#### Características estándar:

- Exactitud: 1 parte en 30,000.
- Resolución interna: 1 parte en 600,000.
- Celda de carga de medición de alta precisión.
- Batería recargable de alta calidad.
- Batería de larga duración hasta 500 ciclos de carga.
- Pantalla LCD retroiluminada de alta eficiencia para funcionamiento a escala en luz tenue.
- Seguimiento automático de cero.
- Cubierta de la plataforma de acero inoxidable, prácticamente impermeable a los productos químicos agresivos.
- Subplataforma de fundición resistente para facilitar la visualización estable.
- Ligero, portátil, fácil de limpiar.
- Puerto de interfaz RS232.

#### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	ES-1.5KCC	ES-3KCC	ES-6KCC	ES-15KCC	ES-30KCC
Modelo	ES-1.5KCC	ES-3KCC	ES-6KCC	ES-15KCC	ES-30KCC
Capacidad (g/kg)	1500g (1.5kg)	3000g (3kg)	6000g (6kg)	15000g (15kg)	30000g (30kg)
Legibilidad (g)	0.1g	0.2/0.1	0.5/0.2	1/0.5	2/1
Temperatura de Operación	50°F a 104°F / 00°C a 40°C				
Rango Tara	A capacidad por sustracción				
Tiempo de Estabilización	3 seg				
Capacidad de Sobre Rango	Capacidad plus 9d				
Calibración	Auto calibración				
Pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación				
Requerimientos de Energía	Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz o Baterías Recargables 6V				
Tamaño de la Plataforma (Platillo mm)	286mm x 238mm				
Dimensiones (An x Al x D)	240mm(An) x 290mm(D) x 100mm(Al)				
Peso Neto	4kg				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO