

## BALANZA CON ESCALA DE EJES



- \* Capacidad máxima (solo eje): 5t/10t/15t/20t/30t/40t.
- \* Dimensiones: 700x430x30mm (hasta tp 20t)  
800x430x30mm (hasta a 40t).
- \* Dimensiones de la rampa: 700x350 mm, 800x350 mm.
- \* Precisión: estático  $\pm 0.05\%$ , dinámico  $\pm 2\%$ .
- \* Pad es la celda de carga, medidor de tensión adentro.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic AX

- \* Capacidad máxima (solo eje): 5t/10t/15t/20t/30t/40t.
- \* Dimensiones: 700x430x30mm (hasta tp 20t)  
800x430x30mm (hasta a 40t).
- \* Dimensiones de la rampa: 700x350 mm, 800x350 mm.
- \* Precisión: estático  $\pm 0.05\%$ , dinámico  $\pm 2\%$ .
- \* Pad es la celda de carga, medidor de tensión adentro.
- \* Un juego incluye 2 almohadillas de pesaje, la longitud del cable es de 10 m y 8 m, pero se puede alargar el cable (opcional).
- \* División: 10kg.
- \* Velocidad de inspección:  $\leq 10\text{km/h}$  en promedio.
- \* Temperatura de trabajo:  $-45^{\circ}\text{C} \sim + 70^{\circ}\text{C}$ .

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO