


## BALANZA CON ESCALA DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS



- Gran capacidad de almacenamiento: capacidad de almacenamiento de datos de 10.000PLU, además de almacenamiento adicional opcional.
- Fácil programación: base de datos PLU, formato de código de barras, parámetros del sistema, teclas de acceso rápido, cadenas de 8 letras 255 explicaciones para editar en PC o directamente en escala.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Minoristas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Impresión de Etiquetas de Códigos de Barras

Balanza Belltronic ACS-BC

Características estándar:

- Gran capacidad de almacenamiento: capacidad de almacenamiento de datos de 10.000PLU, además de almacenamiento adicional opcional.
- 224 (112x2) teclas de acceso rápido de PLU, fáciles de llamar a la configuración de la computadora de productos e impresión de teclas rápidas.
- Diferentes tipos de venta: pesaje, precio por defecto y venta de peso.
- Podría configurar los parámetros de impresión, los formatos de código de barras de acuerdo a medida.
- Varios modos de venta especiales: descuento en porcentaje o cupón, carga adicional en porcentaje u otro cargo extra, cambiar el precio en cualquier momento ... etc.
- Soporte de impresión automática.
- Comunicación de red potente: configuración del programa, red de múltiples máquinas gestión de back-office a través de RS-232 o Ethernet (TCP / IP).
- Fácil programación: base de datos PLU, formato de código de barras, parámetros del sistema, teclas de acceso rápido, cadenas de 8 letras 255 explicaciones para editar en PC o directamente en escala.

Parámetros clave:

- Precisión: 1/3000.
- Alcance de pesaje: 0-6kg-15kg o 0-15kg-30kg.
- Resolución de pesaje (e): 2 / 5g o 5g / 10g.
- Capacidad de almacenamiento: 10,000PLU.
- Pantalla: visualización de lados dobles con el poste: TFT-LCD a color de 4 pulgadas, matriz de puntos 320X240.
- Teclado: 140 teclas (112x2 = 224 teclas de acceso rápido, 28 teclas de función).
- Tipo de impresión: impresión térmica, velocidad de impresión: > 50 mm / s, ancho de impresión: 56 mm (Máx).
- Rollo de papel de etiquetas: Ancho (Máx.): 58 + 0.5 mm, diámetro exterior: 80 mm (Máx), Diámetro interno: 40 mm (Mín).
- Tamaño de la etiqueta: ancho: 30 mm-58 mm, longitud: 25 mm-48 mm. Tamaño de etiqueta recomendado: 58 mm (An) X37MM (L).
- Puertos de comunicación: Ethernet 1xRS232, 1XRJ45.
- Fuente de alimentación: AC100-120V, o AC200-240V 50 / 60Hz, 0.5A.
- Batería incorporada: No.
- Dimensión (mm): 360 (An) X 440 (D) X175 (Al) (La altura es de 490 mm, incluido el poste de la pantalla).
- Ambiente de trabajo: Temperatura: -10 °C ~ 40 °C, Humedad: 20% ~ 90% RH.
- Entorno de almacenamiento: Temperatura: -20 °C ~ 50 °C, Humedad: 10% ~ 95% RH.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO