

BALANZA CON ESCALA DE PESAJE / PLATO GRANDE



Balanza con escala de pesaje / Plato grande

- LCD de 1" de alto.
- Cubierta de la plataforma de acero inoxidable, prácticamente impermeable a los productos químicos agresivos.
- Ligero, portátil, fácil de limpiar.
- Puerto de interfaz RS232.

Capacidad (g /kg) : 3000g (3kg) a 30000g (30 kg)

Legibilidad (g) : 0.1g / 0.2g/ 0.5g / 1g (Depende del modelo)

Peso Neto (kg) : 4.0 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas de Pesaje](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)	2021 Legibilidad/resolución (gramos)
	B-01-17-01-0101		3000	0.1
	B-01-17-01-0102		6000	0.2
	B-01-17-01-0103		15000	0.5
	B-01-17-01-0104		30000	1
	B-01-17-01-0105		10000	0.1
	B-01-17-01-0106		200000	0.1
	B-01-17-01-0107		30000	0.1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

- 1 parte en 15,000 o 1 parte en 30,000 en lectura.
- Celda de carga de alta precisión.
- Alta calidad, alta eficiencia recargable. Tiempo de funcionamiento de la batería de la balanza es de 300 horas por carga.
- Batería de larga duración hasta 500 ciclos de carga.
- Pantalla LCD retroiluminada de alta eficiencia para funcionamiento a escala en luz tenue

Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-17-01-0101	B-01-17-01-0102	B-01-17-01-0103	B-01-17-01-0104	B-01-17-01-0105	B-01-17-01-0106	B-01-17-01-0107
Modelo	FT-3KIUT	FT-6KIUT	FT-15KIUT	FT-30KIUT	FT-10K-4UT	FT-20K-4UT	FT-30K-4UT
Capacidad (g/kg)	3000g (3kg)	6000g (6kg)	15000g (15kg)	30000g (30kg)	10000g (10kg)	20000g (20kg)	30000g (30kg)
Legibilidad (g)	0.1	0.2	0.5	1	0.1	0.1	0.1
Temperatura de Operación	50°F a 104°F / 10°C a 40°C						
Rango Tara	A capacidad por sustracción						
Tiempo de Estabilización	3 seg						
Capacidad de Sobre Rango	Capacidad plus 9d						
Calibración	Auto calibración						
Pantalla	LCD con retroiluminación						
Requerimientos de Energía	Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz or 6V Baterías Recargables						
Tamaño de la Plataforma (Platillo mm)	286mm x 238mm						
Dimensiones (An x Al x D)	240mm(An) x 290mm(D) x 100mm(Al)						
Peso Neto (kg)	4.0 kg						

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO